

Garant**Vyvrtávací tyč s pevným úhlem sklonu 2,5°, pravá, Délka vyložení / velikost destičky L: 43/9,3mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	272101 43/9,3
GTIN	4045197430571
Třída artiklu	21W

Popis

Provedení:
S pevným úhlem sklonu.

Technický popis

Velikost destiček	9,3 mm
Šroub pro vyměnitelné destičky	279810 7
Ø minimálního předvrtání D _{min}	8 mm
Celková délka L	109 mm
Vnitřní chlazení	ne
Ø stopky D _s	10 mm
Úhel sklonu	2,5 stupeň
Způsob použití	pravá
Druh produktu	vyvrtávací tyč

Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX5	674248 TX5
-----------------------------------------------------------------	------------

Upínací šroub Typ 7

279810 7

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné
čepule Maximální utahovací moment 200 cNm

659957 200