

Garant**Vyvrtávací tyč s pevným úhlem sklonu 0,5°, levá, Délka vyložení / velikost destičky L: 32/11mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	272132 32/11
GTIN	4045197645500
Třída artiklu	21W

Popis

Provedení:
S pevným úhlem sklonu.

Technický popis

Ø minimálního předvrtání D_{min}	16 mm
Velikost destiček	11 mm
Středové přesazení L_3	8,9 mm
Šroub pro vyměnitelné destičky	279810 4
Celková délka L	100 mm
Vnitřní chlazení	ano
Ø stopky D_s	16 mm
Úhel sklonu	0,5 stupeň
Způsob použití	levá
Druh produktu	vyvrtávací tyč

Příslušenství

Upínací šroub Typ 4	279810 4
---------------------	----------

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx®
TX8

674248 TX8

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné
čepule Maximální utahovací moment 500 cNm

659957 500