

HOLEX®**Upínací trn pro frézovací hlavy tvar A, SK 40 krátký, Ø trnu d1: 22 mm****Údaje o objednávce**

Číslo objednávky	301020 22
GTIN	4045197145666
Třída artiklu	32A

Popis**Provedení:**

- **Od upínacího Ø 40 se 4 závitovými otvory pro upnutí frézovacích hlav dle DIN 2079.**
- **Kuželová stopka, upínací čep a dosedací plochy nákrůžku broušené.**
- **Krátké vyložení.**
- **Zvětšená dosedací plocha nákrůžku.**
- **S otvorem Balluffchip.**

Rozsah dodávky:

Včetně utahovacího šroubu frézy.

Zvláštní příslušenství:

Tažný čep (TČ) č. 308600 – 308806, upínací klíč pro TČ č. 308810 – 308830, speciální klíč č. 309840.

Norma: DIN 6357

Norma pro upínání: DIN 69871

Norma pro upínání: ISO 7388-1

Tvar: A

Kvalita vyvážení G při otáčkách: G 6,3 při 15000 min⁻¹

Obvodová házivost: ≤ 6 µm

Délka vyložení rozměr A: 35 mm

Vnější Ø D: 48 mm

Délka frézovacího trnu L₄: 19 mm

Náhradní utahovací šroub frézy 309860: 22

Vhodný speciální klíč 309840: 22

Technický popis

Náhradní utahovací šroub frézy 309860	22
Délka vyložení rozměr A	35 mm
Ø trnu d_1	22 mm
Délka frézovacího trnu L_4	19 mm
Vhodný speciální klíč 309840	22
Vnější Ø D	48 mm
Upnutí	SK 40 krátký
Norma	DIN 6357
Norma pro upínání	DIN 69871
Norma pro upínání	ISO 7388-1
Tvar	A
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 6,3 při 15000 min ⁻¹
Obvodová házivost	≤ 6 µm
Strategie obrábění	HPC

Příslušenství

Momentový nástavec pro tažný čep dle ISO 7388 Vhodné pro strmé kužely 40 SK	308812 40
Tažný čep utěsněný, typ A Vhodné pro strmé kužely 40	308610 40
Upínací klíč pro tažný čep dle DIN 69872 Vhodné pro strmé kužely 40 SK	308820 40
Tažný čep typ A Vhodné pro strmé kužely 40	308600 40
Momentový nástavec pro tažný čep dle DIN 69872 Vhodné pro strmé kužely 40 SK	308810 40
Speciální tažný čep s vnitřní závitem Vhodné pro strmé kužely 40	308740 40
Tažný čep typ B Vhodné pro strmé kužely 40	308640 40
Tažný čep utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308635 40
Upínací šroub frézy Pro Ø trnu 22 mm	309860 22

Tažný čep 45° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308760 40
Tažný čep Hurco 45° s líčováním utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308802 40
Upínací šroub frézy Pro Ø trnu 40 mm	309860 40
Tažný čep utěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 40	308650 40
Tažný čep 60° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308785 40
Tažný čep Mazak utěsněný, typ A Vhodné pro strmé kužely 40M	308670 40M
Tažný čep Hurco 90° s líčováním utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308806 40
Speciální tažný čep bez vnitřního závitu utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308700 40
Tažný čep Mori-Seiki, utěsněný, typ A Vhodné pro strmé kužely 40	308625 40
Speciální klíč Pro Ø trnu 22 mm	309840 22
Tažný čep 45° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308765 40
Speciální klíč Pro Ø trnu 40 mm	309840 40
Upínací klíč pro tažný čep dle ISO 7388 Vhodné pro strmé kužely 40 SK	308830 40
Tažný čep Hurco 45° s otvorem a líčováním utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308801 40
Tažný čep 90° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308795 40
Tažný čep, 18CrNiMo7 utěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 40	308615 40
Tažný čep 90° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308790 40
Tažný čep utěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 40	308620 40
Speciální tažný čep bez vnitřního závitu utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308720 40
Tažný čep Mori-Seiki, utěsněný, typ A Vhodné pro strmé kužely 40	308630 40
Tažný čep, 18CrNiMo7 typ A Vhodné pro strmé kužely 40	308605 40
Tažný čep utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308660 40