

**HOLEX®****Upínací trn pro frézovací hlavy tvar A, SK 40 krátký, Ø trnu d1: 27 mm****Údaje o objednávce**

Číslo objednávky	301020 27
GTIN	4045197145673
Třída artiklu	32A

**Popis****Provedení:**

- **Od upínacího Ø 40 se 4 závitovými otvory pro upnutí frézovacích hlav dle DIN 2079.**
- **Kuželová stopka, upínací čep a dosedací plochy nákrůžku broušené.**
- **Krátké vyložení.**
- **Zvětšená dosedací plocha nákrůžku.**
- **S otvorem Balluffchip.**

**Rozsah dodávky:**

Včetně utahovacího šroubu frézy.

**Zvláštní příslušenství:**

Tažný čep (TČ) č. 308600 – 308806, upínací klíč pro TČ č. 308810 – 308830, speciální klíč č. 309840.

Norma: DIN 6357

Norma pro upínání: DIN 69871

Norma pro upínání: ISO 7388-1

Tvar: A

Kvalita vyvážení G při otáčkách: G 6,3 při 15000 min<sup>-1</sup>

Obvodová házivost: ≤ 6 μm

Délka vyložení rozměr A: 40 mm

Vnější Ø D: 58 mm

Délka frézovacího trnu L<sub>4</sub>: 21 mm

Náhradní utahovací šroub frézy 309860: 27

Vhodný speciální klíč 309840: 27

**Technický popis**

Ø trnu $d_1$	27 mm
Vhodný speciální klíč 309840	27
Náhradní utahovací šroub frézy 309860	27
Délka vyložení rozměr A	40 mm
Délka frézovacího trnu $L_4$	21 mm
Vnější Ø D	58 mm
Upnutí	SK 40 krátký
Norma	DIN 6357
Norma pro upínání	DIN 69871
Norma pro upínání	ISO 7388-1
Tvar	A
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 6,3 při 15000 min <sup>-1</sup>
Obvodová házivost	≤ 6 µm
Strategie obrábění	HPC

## Příslušenství

Tažný čep typ A Vhodné pro strmé kužely 40	308600 40
Tažný čep 90° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308795 40
Tažný čep utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308635 40
Tažný čep utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308660 40
Tažný čep Hurco 90° s lícováním utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308806 40
Upínací šroub frézy Pro Ø trnu 27 mm	309860 27
Tažný čep, 18CrNiMo7 utěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 40	308615 40
Tažný čep 45° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308760 40
Momentový nástavec pro tažný čep dle ISO 7388 Vhodné pro strmé kužely 40 SK	308812 40
	308820 40

Upínací klíč pro tažný čep dle DIN 69872 Vhodné pro strmé kužely 40 SK

Speciální tažný čep s vnitřní závitem Vhodné pro strmé kužely 40

308740 40

Momentový nástavec pro tažný čep dle DIN 69872 Vhodné pro strmé kužely 40 SK

308810 40

Tažný čep 45° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40

308765 40

Tažný čep utěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 40

308620 40

Speciální klíč Pro Ø trnu 40 mm

309840 40

Speciální tažný čep bez vnitřního závitu utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40

308720 40

Tažný čep Hurco 45° s líčováním utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40

308802 40

Tažný čep Hurco 45° s otvorem a líčováním utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40

308801 40

Tažný čep Mori-Seiki, utěsněný, typ A Vhodné pro strmé kužely 40

308625 40

Tažný čep 90° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40

308790 40

Tažný čep, 18CrNiMo7 typ A Vhodné pro strmé kužely 40

308605 40

Tažný čep typ B Vhodné pro strmé kužely 40

308640 40

Speciální tažný čep bez vnitřního závitu utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40

308700 40

Speciální klíč Pro Ø trnu 27 mm

309840 27

Tažný čep 60° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40

308785 40

Tažný čep Mazak utěsněný, typ A Vhodné pro strmé kužely 40M

308670 40M

Tažný čep utěsněný, typ A Vhodné pro strmé kužely 40

308610 40

Upínací klíč pro tažný čep dle ISO 7388 Vhodné pro strmé kužely 40 SK

308830 40

Tažný čep Mori-Seiki, utěsněný, typ A Vhodné pro strmé kužely 40

308630 40

Upínací šroub frézy Pro Ø trnu 40 mm

309860 40

Tažný čep utěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 40

308650 40

