

Garant**Vyvrtávací tyč, levá, Délka vyložení / velikost destičky L: 120/16mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	272172 120/16
GTIN	4045197430724
Třída artiklu	21W

Popis**Rozsah dodávky:
S podložkou 1,5°.****Technický popis**

Ø minimálního předvrtání D_{min}	24 mm
Středové přesazení L_3	13,4 mm
Velikost destiček	16 mm
Šroub pro vyměnitelné destičky	279810 2
Celková délka L	180 mm
Vnitřní chlazení	ano
Šroub podložky	279824 1
1,5° podložka	272630 1,5
Ø stopky D_s	20 mm
Šířka hrdla L_4	20 mm
Rozsah použití	radiální vnitřní zapichování
Způsob použití	levá
Druh produktu	vyvrtávací tyč

Příslušenství

Upínací šroub	272500
Podložka pro závitoreznou tyč Úhel sklonu 1,5 stupeň	272630 1,5
Upínací šroub Typ 2	279810 2
Šroub pro podložku Typ 1	279824 1
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659957 500
PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX10	674248 TX10