

**LOCTITE****2složkové lepidlo, ID výrobce: 3430**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	083371 3430
GTIN	5010266253992
Třída artiklu	04L

## Popis

### Provedení:

**Houževnaté elastické 2složkové lepidlo** pro rychlé a snadné zpracování a trvale pevné spoje. Tvrдне při pokojové teplotě.

Pro trvalé pevné spojení rozdílných materiálů jako dřevo, kov, tvrdé plasty a sklo. Vysoká pevnost ve stříhu, odolné proti odloupenutí. Rychle tvrdnoucí 5minutový epoxid je ideálně vhodný k lepení průhledných dílů.

## Technický popis

Smyková pevnost v tahu	22 N/mm <sup>2</sup>
Označení výrobce	LOCTITE 3430
Dynamická viskozita	23000 mPas
Teplota zpracování	20 °C
Chemický základ	Epoxidová pryskyřice
Číslo UN	UN2735
Třída nebezpečné látky	8

Vlastnost	voděodolné
Vlastnost	houževnaté
Tvar	kapalný
Skladovací teplota	8 °C
Rozsah teplot pro použití	-55 - 100 °C
Vhodné pro materiál	Sklo
Vhodné pro materiál	dřevo
Vhodné pro materiál	Kov
Vhodné pro materiál	porézní materiály
Vhodné pro materiál	Keramické
Barva	transparentní
Trvanlivost od data výroby	24 měsíc
Tvrdość podle Shore A	70
Doba zpracování	240 s
Plnicí množství	24 g
Pevnost v tahu	36 N/mm <sup>2</sup>
Hustota	1,14 g/cm <sup>3</sup>
Funkční pevnost dle	15 min
Dotyková pevnost za	7 min
Maximální rozměr štěrbiny	5 mm
Druh produktu	Dvousložkové lepidlo