


Podložka pro soustružnický držák a vyvrtávací tyče EL/IR, Úhel sklonu: 4,5stupeň



Údaje o objednávce

Artikové číslo	272610 4,5
GTIN	4045197368782
Třída artiklu	21J

Popis

Provedení:

Pro vnější levý závit (EL) a vnitřní pravý závit (IR).

Použití:

Pro zhotovování normalizovaných závitů. Používejte prosím společně s destičkami na soustružení závitů č. 270700 – 271900.

Upozornění:

Držáky bez pevného úhlu sklonu jsou dodávány s jednou podložkou 1,5°.

Technický popis

Úhel sklonu	4,5 stupeň
Úhel dle grafiky	HEMO production 150/200
Vnitřní / vnější použití	Vnější
Pro velikost destičky L	16 mm
Způsob použití	levý
Druh produktu	Podložka

