

**Garant****Redukční pouzdro pro stopku MK s vyrážecem, typ AD, SK 40 krátké, MK vnitřní: 3****Údaje o objednávce**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 301155 3      |
| GTIN           | 4045197285898 |
| Třída artiklu  | 31A           |

**Popis****Provedení:**

- **Broušeno na vnitřní a vnější straně.**
- **S otvorem pro čip Balluff/RFID.**

**GARANT** – Všechny stopky přesoustružené natvrdo (klidný chod!).**Zvláštní příslušenství:**

Tažný čep (TČ) č. 308600 - 308806, upínací klíč pro TČ č. 308820 - 308835.

**Technický popis**

|                                 |                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Délka vyložení rozměr A         | 70 mm                             |
| Morse kužel vnitřní             | 3                                 |
| Vnější Ø D                      | 40 mm                             |
| Upnutí                          | SK 40 krátké                      |
| Norma pro upínání               | ISO 7388-1                        |
| Tvar                            | AD                                |
| Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 6,3 při 12000 min <sup>-1</sup> |
| Obvodová házivost               | ≤ 8 µm                            |
| Druh produktu                   | Upínací adaptér                   |

## Příslušenství

|                                                                                                       |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Tažný čep, 18CrNiMo7utěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 40                                        | 308615 40  |
| Tažný čep utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40                                                         | 308635 40  |
| Tažný čep utěsněný, typ A Vhodné pro strmé kužely 40                                                  | 308610 40  |
| Speciální tažný čep bez vnitřního závitu utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40                          | 308700 40  |
| Tažný čep typ A Vhodné pro strmé kužely 40                                                            | 308600 40  |
| Utahovací klíče pro tažné čepy DIN ISO 7388-1 (dříve DIN 69872) Vhodné pro velikost strmému kuželu 40 | 308820 40  |
| Tažný čep 60° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40                                                     | 308785 40  |
| Tažný čep Mori-Seiki, utěsněný, typ A Vhodné pro strmé kužely 40                                      | 308625 40  |
| Tažný čep 90° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40                                                     | 308795 40  |
| Tažný čep 90° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40                                                     | 308790 40  |
| Tažný čep Hurco 90° s lícováním utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40                                   | 308806 40  |
| Tažný čep Hurco 45° s 4 mm otvorem a lícováním utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40                    | 308801 40  |
| Utahovací klíče pro tažné čepy ISO 7388 Vhodné pro velikost strmému kuželu 40                         | 308830 40  |
| Speciální tažný čep s vnitřní závitem Vhodné pro strmé kužely 40                                      | 308740 40  |
| Tažný čep 45° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40                                                     | 308760 40  |
| Tažný čep Mazak, typ A Vhodné pro strmé kužely 40M                                                    | 308670 40M |
| Tažný čep typ B Vhodné pro strmé kužely 40                                                            | 308640 40  |
| Tažný čep utěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 40                                                  | 308650 40  |
| Tažný čep, 18CrNiMo7 typ A Vhodné pro strmé kužely 40                                                 | 308605 40  |
| Tažný čep Mori-Seiki, utěsněný, typ A Vhodné pro strmé kužely 40                                      | 308630 40  |

|                                                                     |           |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|
| Tažný čep utěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 40                | 308620 40 |
| Tažný čep Hurco 45° s lícováním utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40 | 308802 40 |
| Tažný čep 45° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40                   | 308765 40 |
| Tažný čep utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40                       | 308660 40 |