

**Garant****Redukční pouzdro pro stopku MK s vyrážěčem, typ AD, SK 40 krátké, MK vnitřní: 4****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	301155 4
GTIN	4045197285904
Třída artiklu	31A

**Popis****Provedení:**

- **Broušeno na vnitřní a vnější straně.**
- **S otvorem pro čip Balluff/RFID.**

**GARANT** – Všechny stopky přesoustružené natvrdo (klidný chod!).**Zvláštní příslušenství:**

Tažný čep (TČ) č. 308600 - 308806, upínací klíč pro TČ č. 308820 - 308835.

**Technický popis**

Délka vyložení rozměr A	95 mm
Morse kužel vnitřní	4
Vnější Ø D	48 mm
Upnutí	SK 40 krátké
Norma pro upínání	ISO 7388-1
Tvar	AD
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 6,3 při 12000 min <sup>-1</sup>
Obvodová házivost	≤ 8 µm
Druh produktu	Upínací adaptér

## Příslušenství

Utahovací klíče pro tažné čepyDIN ISO 7388-1 (dříve DIN 69872) Vhodné pro velikost strmého kuželu 40	308820 40
Tažný čep 90°utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308795 40
Speciální tažný čep s vnitřní závitem Vhodné pro strmé kužely 40	308740 40
Tažný čep 90°utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308790 40
Tažný čep 45°utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308760 40
Tažný čep Hurco 45° s lícovánímutěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308802 40
Tažný čep Hurco 45° s 4 mm otvorem a lícovánímutěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308801 40
Tažný čep Hurco 90° s lícovánímutěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308806 40
Speciální tažný čep bez vnitřního závituutěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308700 40
Tažný čeputěsněný, typ A Vhodné pro strmé kužely 40	308610 40
Tažný čep typ A Vhodné pro strmé kužely 40	308600 40
Tažný čeputěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 40	308650 40
Tažný čeputěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308660 40
Tažný čep, 18CrNiMo7typ A Vhodné pro strmé kužely 40	308605 40
Tažný čeputěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308635 40
Tažný čep, 18CrNiMo7utěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 40	308615 40
Utahovací klíče pro tažné čepyISO 7388 Vhodné pro velikost strmého kuželu 40	308830 40
Tažný čepMori-Seiki, utěsněný, typ A Vhodné pro strmé kužely 40	308630 40
Tažný čep typ B Vhodné pro strmé kužely 40	308640 40
Tažný čep 60°utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308785 40

Tažný čepMazak, typ A Vhodné pro strmé kužely 40M	308670 40M
Tažný čepMori-Seiki, utěsněný, typ A Vhodné pro strmé kužely 40	308625 40
Tažný čeputěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 40	308620 40
Tažný čep 45°utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308765 40