

Garant

**Upínací trn pro frézovací hlavy typ ADB s čelními chladícími tryskami, SK 40 A
= 100, Ø trnu d1: 16mm**

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	301030 16
GTIN	4045197285645
Třída artiklu	31A

Popis**Provedení:**

- Kuželová stopka, upínací čep a dosedací plochy nákrůžku broušené.
- Krátké vyložení.
- Zvětšená dosedací plocha nákrůžku.
- S otvorem pro čip RFID / Balluff.
- Se 4 čelními chladícími tryskami.
- Všechny stopky přesoustruženy natvrdo (klidný chod!).

Rozsah dodávky:

Včetně utahovacího šroubu frézy.

Zvláštní příslušenství:

Tažný čep (TČ) č. 308600 – 308806, upínací klíč pro TČ č. 308820 – 308835, speciální klíč č. 309840. Utahovací šrouby frézy č. 309860, 309861.

Technický popis

Délka vyložení rozměr A	100 mm
Délka frézovacího trnu L ₄	17 mm
Náhradní utahovací šroub frézy č. 309860 / 309861	16
Vhodný speciální klíč č. 309840	16
Ø trnu d ₁	16 mm

Vnější Ø D	38 mm
Upínací Ø D ₁	16 mm
Upnutí	SK 40 A = 100
Norma	DIN 6357
Norma pro upínání	ISO 7388-1
Tvar	ADB
Otvor chladicího kanálu	není uzavíratelný
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 2,5 při 25000 min ⁻¹
Obvodová házivost	≤ 6 µm
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	upínací trn pro frézovací hlavy

Příslušenství

Tažný čep utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308635 40
Tažný čep 45° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308760 40
Tažný čep utěsněný, typ A Vhodné pro strmé kužely 40	308610 40
Upínací šroub frézy Pro Ø trnu 16 mm	309860 16
Tažný čep Hurco 45° s 4 mm otvorem a lícováním utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308801 40
Utahovací klíče pro tažné čepy DIN ISO 7388-1 (dříve DIN 69872) Vhodné pro velikost strmého kuželu 40	308820 40
Tažný čep 90° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308795 40
Tažný čep typ B Vhodné pro strmé kužely 40	308640 40
Tažný čep utěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 40	308650 40
Tažný čep, 18CrNiMo7 typ A Vhodné pro strmé kužely 40	308605 40
Tažný čep 45° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308765 40
Speciální tažný čep bez vnitřního závitu utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308700 40
	308806 40

Tažný čep Hurco 90° s lícováním utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40

Tažný čep Mori-Seiki, utěsněný, typ A Vhodné pro strmé kužely 40

308625 40

Tažný čep typ A Vhodné pro strmé kužely 40

308600 40

Tažný čep 60° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40

308785 40

Speciální tažný čep s vnitřní závitem Vhodné pro strmé kužely 40

308740 40

Tažný čep utěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 40

308620 40

Tažný čep Hurco 45° s lícováním utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40

308802 40

Tažný čep 90° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40

308790 40

Upínací šroub frézy Pro Ø trnu 40 mm

309860 40

Speciální klíč Pro Ø trnu 40 mm

309840 40

Tažný čep Mori-Seiki, utěsněný, typ A Vhodné pro strmé kužely 40

308630 40

Tažný čep Mazak, typ A Vhodné pro strmé kužely 40M

308670 40M

Utahovací klíče pro tažné čepy ISO 7388 Vhodné pro velikost strmému kuželu 40

308830 40

Tažný čep utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40

308660 40

Tažný čep, 18CrNiMo7 utěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 40

308615 40

Speciální klíč Pro Ø trnu 16 mm

309840 16