

**LOCTITE.****2složkové lepidlo, ID výrobce: 3090**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	083371 3090
GTIN	4058093009079
Třída artiklu	04L

## Popis

### Provedení:

**Houževnaté elastické 2složkové lepidlo** pro rychlé a snadné zpracování a trvale pevné spoje. Tvrдне při pokojové teplotě.

Pro trvalé pevné spojení rozdílných materiálů jako dřevo, kov, tvrdé plasty a sklo. Vysoká pevnost ve stříhu, odolné proti odloupenutí. 2složkový kyanoakrylát s vysokou schopností vyplňování štěrbin (do 5 mm) a rychlým vytvrzením. **Vhodné pro použití nad hlavou a na svislých plochách.**

## Technický popis

Smyková pevnost v tahu	15,1 N/mm <sup>2</sup>
Označení výrobce	LOCTITE 3090
Dynamická viskozita	18000 mPas
Doba zpracování	90 s
Pevnost v tahu	28 N/mm <sup>2</sup>
Vlastnost	nevsakuje

Trvanlivost od data výroby	12 měsíc
Tvar	kapalný
Chemický základ	Etyl kyanakrylát
Barva	transparentní
Vhodné pro materiál	Papír
Vhodné pro materiál	Kůže
Vhodné pro materiál	tkanina
Vhodné pro materiál	plast
Vhodné pro materiál	dřevo
Vhodné pro materiál	porézní materiály
Rozsah teplot pro použití	-20 - 80 °C
Skladovací teplota	2 °C
Plnicí množství	10 g
Tvrdość podle Shore A	79
Teplota zpracování	5 - 30 °C
Hustota	1,05 g/cm <sup>3</sup>
Funkční pevnost dle	24 min
Dotyková pevnost za	1,5 - 3 min
Maximální rozměr štěrbiny	5 mm
Druh produktu	Dvousložkové lepidlo