



## Těžká ruční vrtačka, Typ: 720547



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	075155 720547
GTIN	4014586874463
Třída artiklu	03F

### Popis

#### Provedení:

Výkonná vrtačka s nastavením rychlosti pro flexibilní použití v kovoobrábění.

- **Chod doprava/doleva pro řezání závitu až do M12.**
- **Kvalitní kovová rychloupínací matice Röhm SUPRA SK.**
- **Momentová kluzná spojka.**
- **Vysoce výkonný, momentově stabilní motor 1 200 W.**

#### Výhoda:

Kvalitní kovová rychloupínací matice Röhm.

#### Rozsah dodávky:

Včetně rychloupínacího sklíčidla 3 – 16 mm, přídatná rukojeť.

#### Upozornění:

Vhodné spirálové vrtáky najdete od č. 114000.

### Technický popis

Maximální vibrace dle EN	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Hmotnost	3,5 kg
Maximální Ø vrtání spirálovým vrtákem do dřeva 1. stupeň	50 mm
Označení výrobce	BOS 16

Upínací rozsah sklíčidla	3 - 16 mm
Příkon	1200 W
Upínač vrtacího sklíčidla	1/2 palce – 20 UNF
Maximální Ø vrtání spirálovým vrtákem do oceli 1. stupeň	16 mm
Rozsah otáček 1. stupně	0 - 520 min <sup>-1</sup>
Zdroj energie	Síťový provoz
Vhodné pro materiál	ocel
Druh produktu	Vrtačka