

HOLEX®
Redukční pouzdro pro stopku MK tvar A, SK 40 krátké, MK vnitřní: 2

Údaje o objednávce

Číslo objednávky	301240 2
GTIN	4045197145963
Třída artiklu	32A

Popis
Provedení:

- Uvnitř a vně broušeno.
- S otvorem Balluffchip.

Zvláštní příslušenství:

Tažný čep (TČ) Nr. 308600 – 308806, utahovací klíč pro TČ č. 308810– 308830.

Norma pro upínání: DIN 69871

Norma pro upínání: ISO 7388-1

Tvar: A

Kvalita vyvážení G při otáčkách: G 6,3 při 15000 min⁻¹

Obvodová házivost: ≤ 8 μm

Délka vyložení rozměr A: 50 mm

Vnější Ø D: 32 mm

Technický popis

Délka vyložení rozměr A	50 mm
Morseův kužel vnitřní	2
Vnější Ø D	32 mm
Upnutí	SK 40 krátké
Norma pro upínání	DIN 69871
Norma pro upínání	ISO 7388-1

Tvar	A
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 6,3 při 15000 min ⁻¹
Obvodová házivost	≤ 8 μm

Příslušenství

Tažný čep, 18CrNiMo7 utěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 40	308615 40
Speciální tažný čep s vnitřní závitem Vhodné pro strmé kužely 40	308740 40
Tažný čep Hurco 45° s líčováním utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308802 40
Tažný čep typ A Vhodné pro strmé kužely 40	308600 40
Tažný čep typ B Vhodné pro strmé kužely 40	308640 40
Tažný čep 45° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308765 40
Tažný čep 45° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308760 40
Tažný čep Mori-Seiki, utěsněný, typ A Vhodné pro strmé kužely 40	308630 40
Momentový nástavec pro tažný čep dle ISO 7388 Vhodné pro strmé kužely 40 SK	308812 40
Tažný čep 90° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308795 40
Tažný čep Mori-Seiki, utěsněný, typ A Vhodné pro strmé kužely 40	308625 40
Speciální tažný čep bez vnitřního závitu utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308720 40
Speciální tažný čep bez vnitřního závitu utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308700 40
Tažný čep utěsněný, typ A Vhodné pro strmé kužely 40	308610 40
Tažný čep Hurco 45° s otvorem a líčováním utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308801 40
Tažný čep utěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 40	308650 40
	308806 40

Tažný čep Hurco 90° s lícováním utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40

Momentový nástavec pro tažný čep dle DIN 69872 Vhodné pro strmé kužely 40 SK

308810 40

Tažný čep utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40

308635 40

Upínací klíč pro tažný čep dle DIN 69872 Vhodné pro strmé kužely 40 SK

308820 40

Tažný čep Mazak utěsněný, typ A Vhodné pro strmé kužely 40M

308670 40M

Tažný čep 90° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40

308790 40

Tažný čep utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40

308660 40

Tažný čep, 18CrNiMo7 typ A Vhodné pro strmé kužely 40

308605 40

Tažný čep 60° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40

308785 40

Tažný čep utěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 40

308620 40

Upínací klíč pro tažný čep dle ISO 7388 Vhodné pro strmé kužely 40 SK

308830 40