

**CCMW 09T304, KBN05M, Typ: ME****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	265632 ME
GTIN	4960664598861
Třída artiklu	25H

Popis**Provedení:**

Vyměnitelné destičky CBN s povlakem MEGACOAT. MultiEdge; 2 břity u každé destičky.

Typ: KBN05M

Provedení řezných hran: ME

Hloubka řezu a_p : 0,05 - 0,5 mm

Posuv f : 0,08 - 0,15 mm/ot,

Řezná rychlost v_c hlavní použití: 120 - 200 m/min

Technický popis

Řezná rychlost v_c hlavní použití	120 - 200 m/min
Posuv f	0,08 - 0,15 mm/ot,
Podmínky řezu	kontinuální
Hloubka řezu a_p	0,05 - 0,5 mm
Rohový rádius	0,4 mm
Provedení řezných hran	ME

Typ	KBN05M
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Řezný materiál	CBN
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CCMW 09T304
Počet výměn/řezání	2
Atribut názvu produktu	KBN05M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
Ocel < 67 HRC	vhodný		
kontinuální	vhodný		
nepravidelný	omezené použití		
suché	vhodný		