



Sada akumulátorových článků, dobíjecí nabité, Mezinárodní konstrukční velikost: LR6



Údaje o objednávce

Artikové číslo	081575 LR6
GTIN	4013674309924
Třída artiklu	08C

Popis

Provedení:

Akumulátorová baterie s **nejvyšší kapacitou** pro dlouhou dobu vybíjení s technologií NiMH šetrnou k životnímu prostředí; až 1000 nabíjecích cyklů.

Nová technologie akumulátorů maxE. Při dodávce **nabité**, použitelné 1 rok bez nabíjení, **minimální samovybíjení**, ideální pro spotřebiče s nízkou spotřebou. Maximální nabíjecí proud 1400 mA.

Technický popis

Chemické složení	Nikl-metal hydrid
Jmenovité napětí	1,2 V
Mezinárodní konstrukční velikost	LR6
Nabíjecí	ano
Hmotnost jednoho kusu	30 g
Počet obsažených akumulátorů	2

Kapacita akumulátoru	2100 mAh
Typ akumulátoru	Mignon, AA
Druh produktu	akumulátor