

**CCMW 060204, KBN25M, Typ: ME****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	265614 ME
GTIN	4960664528783
Třída artiklu	25H

**Popis****Provedení:**

Vyměnitelné destičky CBN s povlakem MEGACOAT. MultiEdge; 2 břity u každé destičky.

Druh: KBN25M

Lamač třísek: ME

Hloubka řezu  $a_p$ : 0,05 - 0,5 mm

Posuv  $f$ : 0,08 - 0,15 mm/ot,

Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 120 - 200 m/min

**Technický popis**

Posuv $f$	0,08 - 0,15 mm/ot,
Lamač třísek	ME
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	120 - 200 m/min
Podmínky řezu	kontinuální
Hloubka řezu $a_p$	0,05 - 0,5 mm
Rohový rádius	0,4 mm

Druh	KBN25M
Přiřazení dokončování/hrubování	dokončování
Řezný materiál	CBN
ISO kód vyměnitelná břitová destička	CCMW 060204
Počet výměn/řezání	2
Atribut názvu produktu	KBN25M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení