

**Garant****Sada podložek, Typ: ER****Údaje o objednávce**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 272660 ER     |
| GTIN           | 4045197371751 |
| Třída artiklu  | 21J           |

**Popis****Obsah:**

10 ks: č. 272606  
vel. -1,5; -0,5; 0; 0,5;  
3×1,5; 2,5; 3,5; 4,5

**Upozornění:**

Držáky bez pevného úhlu sklonu jsou dodávány s jednou podložkou 1,5°.

**Technický popis**

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Směr obrábění           | pravý    |
| Pro velikost destičky L | 22 mm    |
| Druh produktu           | Podložka |

**Příslušenství**

|   |            |
|---|------------|
| Podložka pro soustružnický držák a vyvrtávací tyčeER Úhel sklonu 0 stupeň   | 272606 0   |
| Podložka pro soustružnický držák a vyvrtávací tyčeER Úhel sklonu 0,5 stupeň | 272606 0,5 |

|  |             |
|--|-------------|
| Podložka pro soustružnický držák a vyvrtávací tyčeER Úhel sklonu 4,5 stupeň  | 272606 4,5  |
| Podložka pro soustružnický držák a vyvrtávací tyčeER Úhel sklonu 1,5 stupeň  | 272606 1,5  |
| Podložka pro soustružnický držák a vyvrtávací tyčeER Úhel sklonu -1,5 stupeň | 272606 -1,5 |
| Podložka pro soustružnický držák a vyvrtávací tyčeER Úhel sklonu 2,5 stupeň  | 272606 2,5  |
| Podložka pro soustružnický držák a vyvrtávací tyčeER Úhel sklonu 3,5 stupeň  | 272606 3,5  |
| Podložka pro soustružnický držák a vyvrtávací tyčeER Úhel sklonu -0,5 stupeň | 272606 -0,5 |