

**DCMW 11T304, KBN25M, Typ: MET****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	265688 MET
GTIN	4960664529223
Třída artiklu	25H

Popis**Provedení:**

Vyměnitelné destičky CBN s povlakem MEGACOAT. MultiEdge Tough; 2 břity u každé destičky se speciálním tvarem pro optimalizaci při přerušovaném řezu.

Typ: KBN25M

Provedení řezných hran: MET

Hloubka řezu a_p : 0,05 - 0,5 mm

Posuv f : 0,1 - 0,2 mm/ot,

Řezná rychlost v_c hlavní použití: 100 - 180 m/min

Technický popis

Provedení řezných hran	MET
Hloubka řezu a_p	0,05 - 0,5 mm
Posuv f	0,1 - 0,2 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití	100 - 180 m/min
Rohový rádius	0,4 mm
Podmínky řezu	lehce přerušovaný

Typ	KBN25M
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Řezný materiál	CBN
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DCMW 11T304
Počet výměn/řezání	2
Atribut názvu produktu	KBN25M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
Ocel < 67 HRC	vhodný		
kontinuální	omezené použití		
nepravidelný	vhodný		
přerušovaný	omezené použití		
suché	vhodný		