

**Garant****Upichovací destička pravá, HB7135, Šířka zápichu w: 2,2mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	273160 2,2
GTIN	4045197143273
Třída artiklu	21J

**Popis****Použití:**

Pro břitové destičky č. 275000 – 275006.

**Technický popis**

Šířka zápichu w	2,2 mm
Posuv f v oceli < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,07 mm/ot,
Rohový rádius	0,2 mm
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
Hlavní způsob použití	M
Podmínky řezu	kontinuální
Typ	HB7135
Počet výměn/řezání	1
Profil vyměnitelné břitové destičky	pravý
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů

## Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Hliník, plasty	omezené použití	200 m/min	N
Hliník (krátké třísky)	omezené použití	200 m/min	N
Al > 10% Si	omezené použití	200 m/min	N
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	130 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	110 m/min	M
kontinuální	vhodný		
nepravidelný	omezené použití		
mokrý max.	vhodný		