


Garant**Upichovací destička neutrální, CU7033, Šířka zápichu w: 4,1 mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	273300 4,1
GTIN	4045197143419
Třída artiklu	21J

Popis**Použití:**

Pro upínací hroty č. 273551 – 273558.

Rohový rádius: 0,2 mm

Posuv f v oceli < 900 N/mm²: 0,12 mm/ot,**Technický popis**

Šířka zápichu w	4,1 mm
Posuv f v oceli < 900 N/mm ²	0,12 mm/ot,
Rohový rádius	0,2 mm
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	Cermet
Povlak	bez povlaku
Hlavní způsob použití	P
Podmínky řezu	kontinuální
Typ	CU7033
Počet výměn/řezání	1

Profil vyměnitelné břitové destičky	neutrální
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	120 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	120 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	100 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm ²	vhodný	80 m/min	P
Ocel < 1400 N/mm	omezené použití	40 m/min	P
kontinuální	vhodný		
suché	vhodný		