

**CCMW 09T308, KBN25M, Typ: MET****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 265640 MET |
| GTIN | 4960664528844 |
| Třída artiklu | 25H |

Popis**Provedení:**

Vyměnitelné destičky CBN s povlakem MEGACOAT. MultiEdge Tough; 2 břity u každé destičky se speciálním tvarem pro optimalizaci při přerušovaném řezu.

Typ: KBN25M

Provedení řezných hran: MET

Hloubka řezu a_p : 0,05 - 0,5 mm

Posuv f : 0,1 - 0,2 mm/ot,

Řezná rychlost v_c hlavní použití: 100 - 180 m/min

Technický popis

| | |
|-------------------------------------|------------------|
| Provedení řezných hran | MET |
| Hloubka řezu a_p | 0,05 - 0,5 mm |
| Posuv f | 0,1 - 0,2 mm/ot, |
| Řezná rychlost v_c hlavní použití | 100 - 180 m/min |
| Rohový rádius | 0,8 mm |

| | |
|--------------------------------------|--|
| Podmínky řezu | lehce přerušovaný |
| Typ | KBN25M |
| Přiřazení dokončování / hrubování | dokončování |
| Řezný materiál | CBN |
| ISO kód vyměnitelné břitové destičky | CCMW 09T308 |
| Počet výměn/řezání | 2 |
| Atribut názvu produktu | KBN25M |
| Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |

Údaje o uživateli

| | Použití | V _c | Kód ISO |
|---------------|-----------------|----------------|---------|
| Ocel < 55 HRC | vhodný | | |
| Ocel < 60 HRC | vhodný | | |
| Ocel < 67 HRC | vhodný | | |
| kontinuální | omezené použití | | |
| nepravidelný | vhodný | | |
| přerušovaný | omezené použití | | |
| suché | vhodný | | |