



## Rádío na akumulátory / síťové napájení, Typ: M18RC



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	073960 M18RC
GTIN	4002395005420
Třída artiklu	03L

### Popis

#### Provedení:

Robustní staveništní rádío s ochranou proti stříkající vodě (IP54) pro napájení ze sítě a z akumulátorů.

- **Nabíjecí funkce pro akumulátory Milwaukee 18 V.**
- **Funkce Bluetooth s dosahem 30 m.**
- **12 V USB výstup pro nabíjení mobilních telefonů nebo pro provoz přenosných audio přístrojů.**
- **Provoz s akumulátory Milwaukee 18 V nebo s 230 V napětí sítě.**

#### Funkce:

IP54: Je dána ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů a ochrana proti usazování prachu uvnitř (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

#### Rozsah dodávky:

Včetně síťového kabelu, 2 náhradních baterií, připojovacího kabelu AUX, bez akumulátorů.

### Technický popis

Napětí akumulátorů	18 V
Výška	381 mm

Délka	304 mm
Hmotnost	7,7 kg
Označení výrobce	M18RC-0
Šířka	304 mm
Rozhraní	rozhraní Bluetooth
Rozhraní	USB rozhraní
Počet obsažených akumulátorů	0
Ochranná třída IP	IP 54
Zdroj energie	Provoz s akumulátorem
Zdroj energie	Síťový provoz
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí	Milwaukee typ B 18 V
Druh produktu	Rádio

## Příslušenství

Akumulátorová nabíječka Typ M1218C	073840 M1218C
Li-Ion systém M18B5 Typ akumulátoru MB18	073816 MB18
Akumulátorová nabíječka Typ M1218FC	073840 M1218FC