

**Garant**

**Upichovací planžeta ocel, neutrální, Výška planžety h<sub>5</sub> / šířka zápichu w:  
26/4,1 mm**



## Údaje o objednávce

Artikové číslo	273551 26/4,1
GTIN	4045197698971
Třída artiklu	21W

## Popis

### Vhodné pro :

Držák č. 273984 – 274000 nebo č. 319132; 319133 (držák VDI).

### Rozsah dodávky:

Včetně klíče č. 279850 1 pro výměnu destiček.

Možnost axiálního upichování: ne

Pro maximální Ø obrobku: 80 mm

Šířka b<sub>2</sub>: 3,2 mm

Výška h<sub>1</sub>: 21,4 mm

Celková délka L<sub>celk.</sub>: 110 mm

Maximální hloubka zápichu t<sub>max</sub>: 40 mm

## Technický popis

Šířka b <sub>2</sub>	3,2 mm
Pro maximální Ø obrobku	80 mm
Šířka zápichu w	4,1 mm
Výška planžety h <sub>5</sub>	26 mm
Výška h <sub>1</sub>	21,4 mm
Celková délka L <sub>celk.</sub>	110 mm
Maximální hloubka zápichu t <sub>max</sub>	40 mm
Způsob použití	neutrální

Vnitřní chlazení	ne
Možnost axiálního upichování	ne
Druh produktu	Upichovací planžeta