

Garant

**Upichovací planžeta ocel, neutrální, Výška planžety h₅ / šířka zápichu w:
26/5,1 mm**



Údaje o objednávce

Artikové číslo	273551 26/5,1
GTIN	4045197698988
Třída artiklu	21W

Popis

Vhodné pro :

Držák č. 273984 – 274000 nebo č. 319132; 319133 (držák VDI).

Rozsah dodávky:

Včetně klíče č. 279850 1 pro výměnu destiček.

Možnost axiálního upichování: ne

Pro maximální Ø obrobku: 100 mm

Šířka b₂: 4 mm

Výška h₁: 21,4 mm

Celková délka L_{celk.}: 110 mm

Maximální hloubka zápichu t_{max}: 80 mm

Technický popis

Pro maximální Ø obrobku	100 mm
Šířka b ₂	4 mm
Výška planžety h ₅	26 mm
Šířka zápichu w	5,1 mm
Výška h ₁	21,4 mm
Celková délka L _{celk.}	110 mm
Maximální hloubka zápichu t _{max}	80 mm
Způsob použití	neutrální

Vnitřní chlazení	ne
Možnost axiálního upichování	ne
Druh produktu	Upichovací planžeta