

**Upínač Weldon pro šroubovací frézy s vnitřním chlazením, Ø d = 32 mm, Závit M × délka L1: M12X105****Údaje o objednávce**

Číslo objednávky	301328 M12X105
GTIN	4045197331823
Třída artiklu	31A

**Popis****Provedení:****Tolerance stopky h6.****Použití:**

K upnutí do upínacích trnů (Weldon).

vnitřní chlazení: ano

Otvor Ø D<sub>1</sub>: 12,5 mmØ D<sub>2</sub>: 21 mmCelková délka L<sub>celk.</sub>: 170 mmUžitečná délka L<sub>1</sub>: 105 mmL<sub>2</sub>: 24 mm**Technický popis**

Ø D <sub>2</sub>	21 mm
Celková délka L <sub>celk.</sub>	170 mm
Užitná délka L <sub>1</sub>	105 mm
L <sub>2</sub>	24 mm
Otvor Ø D <sub>1</sub>	12,5 mm
Upnutí	Ø d = 32 mm
vnitřní chlazení	ano

