

Garant**Upichovací destička levá, HB7135, Šířka zápichu w: 3,1 mm****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 273210 3,1 |
| GTIN | 4045197143365 |
| Třída artiklu | 21J |

Popis**Použití:**

Pro upichovací hroty č. 273551 – 273558.

Technický popis

| | |
|---|--|
| Šířka zápichu w | 3,1 mm |
| Posuv f v oceli < 900 N/mm ² | 0,1 mm/ot, |
| Rohový rádius | 0,2 mm |
| Přiřazení dokončování / hrubování | hrubování-dokončování |
| Řezný materiál | TK |
| Hlavní způsob použití | M |
| Podmínky řezu | kontinuální |
| Typ | HB7135 |
| Počet výměn/řezání | 1 |
| Profil vyměnitelné břitové destičky | levý |
| Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů |

Údaje o uživateli

| | Použití | V_c | Kód ISO |
|------------------------------|-----------------|----------------------|----------------|
| Hliník, plasty | omezené použití | 200 m/min | N |
| Hliník (krátké třísky) | omezené použití | 200 m/min | N |
| Al > 10% Si | omezené použití | 200 m/min | N |
| INOX < 900 N/mm ² | vhodný | 130 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | vhodný | 110 m/min | M |
| kontinuální | vhodný | | |
| nepravidelný | omezené použití | | |
| mokrý max. | vhodný | | |