

Garant

**Upichovací planžeta ocel, neutrální, Výška planžety h₅ / šířka zápichu w:
32/2,2 mm**



Údaje o objednávce

Artikové číslo	273551 32/2,2
GTIN	4045197698995
Třída artiklu	21W

Popis

Vhodné pro :

Držák č. 273984 – 274000 nebo č. 319132; 319133 (držák VDI).

Rozsah dodávky:

Včetně klíče č. 279850 1 pro výměnu destiček.

Možnost axiálního upichování: ne

Pro maximální Ø obrobku: 60 mm

Šířka b₂: 1,6 mm

Výška h₁: 25 mm

Celková délka L_{celk.}: 150 mm

Maximální hloubka zápichu t_{max}: 25 mm

Technický popis

Šířka zápichu w	2,2 mm
Pro maximální Ø obrobku	60 mm
Šířka b ₂	1,6 mm
Výška planžety h ₅	32 mm
Výška h ₁	25 mm
Celková délka L _{celk.}	150 mm
Maximální hloubka zápichu t _{max}	25 mm
Způsob použití	neutrální

Vnitřní chlazení	ne
Možnost axiálního upichování	ne
Druh produktu	Upichovací planžeta