

Garant**Upichovací planžeta HSS, neutrální, Výška planžety h₅ / šířka zápichu w:
26/2,2mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	273560 26/2,2
GTIN	4045197587527
Třída artiklu	21U

Popis

Vhodné pro:

Držák č. 273984 – 273994 nebo č. 319132; 319133 (držák VDI).

Pozor:

Montážní klíč č. 279940 je nutno objednat zvlášť.

Technický popis

Pro maximální Ø obrobku	50 mm
Šířka zápichu w	2,2 mm
Výška planžety h ₅	26 mm
Maximální hloubka zápichu t _{max}	25 mm
Celková délka L	110 mm
Řezný materiál	HSS
Způsob použití	neutrální
Vnitřní chlazení	ne
Možnost axiálního upichování	ne
Druh produktu	Upichovací planžeta

