



Pásová bruska GIS, Typ: 790229



Údaje o objednávce

Artikové číslo	077612 790229
GTIN	2050001676740
Třída artiklu	03H

Popis

Provedení:

Program pro broušení brusným pásem GRIT GI pro vysoké požadavky průmyslu: **Robustně zkonstruován, s mimořádně výkonnými motory.**

- **Vysoká hospodárnost díky nejlepšímu úběrovému výkonu.**
- **Vysoce výkonný motor s 4 kW (400 V, 3 ~, 50 Hz).**
- **Patentovaný pásový upínací systém.**
- **Vysoká bezpečnost práce: doraz, brusná štěrbin a ochrana očí jsou nastavitelné individuálně.**

Ideální řešení pro všechny, kdo hledají výhradně pásovou brusku bez možnosti rozšíření. Robustní, kompaktní konstrukce a jednoduchá manipulace zaručují prvotřídní pracovní výsledky. Pohodlné nastavení pracovní výšky, lapač třísek.

Rozsah dodávky:

Včetně podstavce stroje, CEE zástrčky (16 A), 1 brusného pásu 2000 mm; zrna 36.

Upozornění:

Brusné pásy viz č. 558310 a násl. a č. 558453-56.

Technický popis

Označení výrobce	GIS 75
Šířka pásma	75 mm
Délka pásma	2000 mm
Hmotnost	74 kg
Maximální počet otáček	3000 min ⁻¹
Zdroj energie	Síťový provoz
Druh produktu	Pásové brusky

Příslušenství

Brusný pás zirkonový korund (ZA)GRIT R Zrnitost 36	558453 36
Brusný pás zirkonový korund (ZA)GRIT R Zrnitost 80	558453 80
Brusný pás zirkonový korund (ZA)ZK713X Zrnitost 40	558310 40
Brusný pás zirkonový korund (ZA)GRIT R Zrnitost 120	558453 120
Brusný pás zirkonový korund (ZA)GRIT R Zrnitost 60	558454 60
Brusný pás zirkonový korund (ZA)GRIT R Zrnitost 120	558454 120
Brusný pás zirkonový korund (ZA)GRIT R Zrnitost 60	558453 60
Brusný pás zirkonový korund (ZA)GRIT R Zrnitost 36	558454 36
Brusný pás zirkonový korund (ZA)GRIT R Zrnitost 80	558454 80
Brusný pás zirkonový korund (ZA)ZK713X Zrnitost 120	558310 120
Brusný pás zirkonový korund (ZA)ZK713X Zrnitost 60	558310 60
Brusný pás zirkonový korund (ZA)ZK713X Zrnitost 80	558310 80
Brusný pás zirkonový korund (ZA)GRIT R Zrnitost 36	558456 36