

Garant

**Upichovací planžeta HSS, neutrální, Výška planžety h₅ / šířka zápichu w:
26/3,1 mm**

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	273560 26/3,1
GTIN	4045197587534
Třída artiklu	21U

Popis**Vhodné pro:**

Držák č. 273984 – 273994 nebo č. 319132; 319133 (držák VDI).

Pozor:

Montážní klíč č. 279940 je nutno objednat zvlášť.

Technický popis

Výška planžety h ₅	26 mm
Pro maximální Ø obrobku	75 mm
Šířka zápichu w	3,1 mm
Maximální hloubka zápichu t _{max}	37,5 mm
Celková délka L	110 mm
Řezný materiál	HSS
Způsob použití	neutrální
Vnitřní chlazení	ne
Možnost axiálního upichování	ne
Druh produktu	Upichovací planžeta

