

Garant**CCGT 060202 FN, PKD, Provedení řezných hran: TWF****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	265802 TWF
GTIN	4045197445391
Třída artiklu	21L

Popis**Provedení:****PKD** – polykristalický diamant, jemné zrna. Dokončování, ostrý břit pro minimální řezný tlak.**Použití:**

Pro hliník, slitiny hliníku, barevné kovy, plasty, kompozitní materiály, slitiny titanu, slinuté kovy.

Úhel čela: 6 stupeň

Typ: PKD

Provedení řezných hran: TWF

Hloubka řezu a_p : 0,1 - 1 mmPosuv f : 0,03 - 0,2 mm/ot,Řezná rychlost v_c pro hliník < 10 % Si: 400 - 3500 m/minŘezná rychlost v_c pro G(C)FK: 400 - 900 m/min**Technický popis**

Rohový rádius	0,2 mm
Provedení řezných hran	TWF
Řezná rychlost v_c pro hliník < 10 % Si	400 - 3500 m/min

Posuv f	0,03 - 0,2 mm/ot,
Řezná rychlost v_c pro G(C)FK	400 - 900 m/min
Podmínky řezu	kontinuální
Hloubka řezu a_p	0,1 - 1 mm
Typ	PKD
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Řezný materiál	PKD
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CCGT 060202 FN
Počet výměn/řezání	1
Atribut názvu produktu	PKD
Úhel čela	6 stupeň
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení