

**VBGW 160404, KBN35M, Typ: ME****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	265740 ME
GTIN	4960664544684
Třída artiklu	25H

Popis**Provedení:**

Vyměnitelné destičky CBN s povlakem MEGACOAT. MultiEdge; 2 břity u každé destičky.

Typ: KBN35M

Provedení řezných hran: ME

Hloubka řezu a_p : 0,05 - 0,5 mm

Posuv f : 0,08 - 0,15 mm/ot,

Řezná rychlost v_c hlavní použití: 120 - 200 m/min

Technický popis

Provedení řezných hran	ME
Hloubka řezu a_p	0,05 - 0,5 mm
Rohový rádius	0,4 mm
Podmínky řezu	kontinuální
Řezná rychlost v_c hlavní použití	120 - 200 m/min
Posuv f	0,08 - 0,15 mm/ot,

Typ	KBN35M
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Řezný materiál	CBN
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	VBGW 160404
Počet výměn/řezání	2
Atribut názvu produktu	KBN35M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
Ocel < 67 HRC	omezené použití		
nepravidelný	omezené použití		
přerušovaný	vhodný		
suché	vhodný		