


**Garant****Upichovací / zapichovací destička, HB7215, Šířka zápichu w: 2,5mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	273702 2,5
GTIN	4045197578945
Třída artiklu	21J

**Technický popis**

Šířka zápichu w	2,5 mm
Tolerance šířky zápichu w	$\pm 0,03$ mm
Posuv f	0,06 - 0,17 mm/ot,
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
Hlavní způsob použití	K
Vedlejší použití	P
Podmínky řezu	kontinuální
Typ	HB7215
Rohový rádius R	0,2 mm
Počet výměn/řezání	2
Profil vyměnitelné břitové destičky	neutrální
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů

**Údaje o uživateli**

	<b>Použití</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Kód ISO</b>
Ocel < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	300 m/min	P
Ocel < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	250 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	210 m/min	P
GG(G)	vhodný	280 m/min	K
kontinuální	vhodný		
mokrý max.	vhodný		
suché	omezené použití		