

**Garant****Upichovací / zapichovací destička, HU7310, Šířka zápichu w: 3mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	273697 3
GTIN	4045197580429
Třída artiklu	21L

**Popis**

Upichovací / zapichovací destička 3 mm Tolerance šířky zápichu w:  $\pm 0,03$  mm  
Posuv f: 0,07 - 0,2 mm/ot,

**Technický popis**

Šířka zápichu w	3 mm
Tolerance šířky zápichu w	$\pm 0,03$ mm
Posuv f	0,07 - 0,2 mm/ot,
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
Povlak	bez povlaku
Hlavní způsob použití	N
Vedlejší použití	Ti
Podmínky řezu	kontinuální
Typ	HU7310
Rohový rádius R	0,2 mm
Počet výměn/řezání	2

Profil vyměnitelné břitové destičky	neutrální
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů

## Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Hliník, plasty	vhodný	350 m/min	N
Hliník (krátké třísky)	vhodný	350 m/min	N
Al > 10% Si	vhodný	280 m/min	N
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	50 m/min	S
kontinuální	vhodný		
nepravidelný	omezené použití		
mokrý max.	vhodný		