

**Garant****Upichovací planžeta HSS, neutrální, Výška planžety h<sub>5</sub> / šířka zápichu w:  
32/2,2mm**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	273560 32/2,2
GTIN	4045197587541
Třída artiklu	21U

## Popis

**Vhodné pro:**

Držák č. 273984 – 273994 nebo č. 319132; 319133 (držák VDI).

**Pozor:**

Montážní klíč č. 279940 je nutno objednat zvlášť.

## Technický popis

Pro maximální Ø obrobku	50 mm
Výška planžety h <sub>5</sub>	32 mm
Šířka zápichu w	2,2 mm
Maximální hloubka zápichu t <sub>max</sub>	25 mm
Celková délka L	150 mm
Řezný materiál	HSS
Způsob použití	neutrální
Vnitřní chlazení	ne
Možnost axiálního upichování	ne
Druh produktu	Upichovací planžeta

