

**Garant****VCGT 110304 FN, PKD, Provedení řezných hran: N****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	265882 N
GTIN	4045197644299
Třída artiklu	21L

**Popis****Provedení:**

**PKD** – polykristalický diamant, jemné zrna. Neutrální, bez lamače třísek.

**Použití:**

Pro hliník, slitiny hliníku, barevné kovy, plasty, kompozitní materiály, slitiny titanu, slinuté kovy.

Úhel čela: 6 stupeň

Typ: PKD

Provedení řezných hran: N

Hloubka řezu  $a_p$ : 0,1 - 2,5 mm

Posuv  $f$ : 0,03 - 0,4 mm/ot,

Řezná rychlost  $v_c$  pro hliník < 10 % Si: 300 - 2000 m/min

Řezná rychlost  $v_c$  pro neželezné kovy: 300 - 1500 m/min

**Technický popis**

Provedení řezných hran	N
Hloubka řezu $a_p$	0,1 - 2,5 mm
Řezná rychlost $v_c$ pro neželezné kovy	300 - 1500 m/min

Řezná rychlost $v_c$ pro G(C)FK	150 - 600 m/min
Rohový rádius	0,4 mm
Posuv $f$	0,03 - 0,4 mm/ot,
Řezná rychlost $v_c$ pro hliník < 10 % Si	300 - 2000 m/min
Podmínky řezu	kontinuální
Typ	PKD
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	PKD
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	VCGT 110304 FN
Počet výměn/řezání	1
Atribut názvu produktu	PKD
Úhel čela	6 stupeň
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení