

**Garant****Upichovací / zapichovací destička, HU7310, Šířka zápichu w: 5mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	273697 5
GTIN	4045197580443
Třída artiklu	21L

**Technický popis**

Tolerance šířky zápichu w	$\pm 0,04$ mm
Šířka zápichu w	5 mm
Posuv f	0,08 - 0,28 mm/ot,
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
Povlak	bez povlaku
Hlavní způsob použití	N
Vedlejší použití	Ti
Podmínky řezu	kontinuální
Typ	HU7310
Rohový rádius R	0,2 mm
Počet výměn/řezání	2
Profil vyměnitelné břitové destičky	neutrální

Druh produktu

Vyměnitelná břitová destička  
pro soustružení zápichů**Údaje o uživateli**

	<b>Použití</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Kód ISO</b>
Hliník, plasty	vhodný	350 m/min	N
Hliník (krátké třísky)	vhodný	350 m/min	N
Al > 10% Si	vhodný	280 m/min	N
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	50 m/min	S
kontinuální	vhodný		
nepravidelný	omezené použití		
mokrý max.	vhodný		