

**Krátká vrtací hlavička typ A, SK 40, Rozsah upínání: 2,5-16mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	301490 2,5-16
GTIN	2050001690555
Třída artiklu	33W

Popis**Provedení:**

Pro pravý i levý chod.

Rozsah dodávky:

Včetně 6-hranného šroubováku s příčnou rukojetí.

Zvláštní příslušenství:

Tažné čepy (TČ) č. 308600 – 308806, upínací klíče pro TČ č. 308820 – 308835.

Technický popis

Náhradní upínací klíč č. 627425	SW6
Délka vyložení rozměr A	95 mm
Rozsah upínání	2,5 - 16 mm
Vnější Ø D	57 mm
Upnutí	SK 40
Norma pro upínání	ISO 7388-1
Tvar	A
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 2,5 při 25000 min ⁻¹
Obvodová házivost	≤ 30 µm
Druh produktu	Krátká vrtací hlavička

Příslušenství

Sada upínacích čelistí3dílná Pro rozsah upínání 2,5-16 mm	309701 2,5-16
Pastorek Pro rozsah upínání 2,5-16 mm	309702 2,5-16