

**Garant****Upichovací / zapichovací destička, HB7020, Šířka zápichu w: 6mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	273708 6
GTIN	4045197486561
Třída artiklu	21J

**Technický popis**

Tolerance šířky zápichu w	$\pm 0,04$ mm
Šířka zápichu w	6 mm
Posuv f	0,09 - 0,34 mm/ot,
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
Hlavní způsob použití	P
Vedlejší použití	M
Podmínky řezu	kontinuální
Typ	HB7020
Rohový rádius R	0,4 mm
Počet výměn/řezání	2
Profil vyměnitelné břitové destičky	neutrální
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů

**Údaje o uživateli**

	<b>Použití</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Kód ISO</b>
Ocel < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	220 m/min	P
Ocel < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	180 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	170 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	140 m/min	P
Ocel < 1400 N/mm	omezené použití	120 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	140 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	130 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	60 m/min	S
GG(G)	vhodný	200 m/min	K
CuZn	vhodný	250 m/min	N
Uni	vhodný		
kontinuální	vhodný		
mokrý max.	vhodný		
suché	omezené použití		