

**Krátká vrtací hlavička typ A, SK 50, Rozsah upínání: 1-13mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	301500 1-13
GTIN	4045197307644
Třída artiklu	37D

**Popis****Provedení:**

Pro pravý i levý chod.

Černěné.

**Rozsah dodávky:**

Včetně 6-hranného šroubováku s příčnou rukojetí.

**Zvláštní příslušenství:**

Tažné čepy (TČ) č. 308600 – 308806, upínací klíče pro TČ č. 308820 – 308835.

**Technický popis**

Rozsah upínání	1 - 13 mm
Náhradní upínací klíč č. 627425	SW6
Délka vyložení rozměr A	87,5 mm
Vnější Ø D	43 mm
Upnutí	SK 50
Norma pro upínání	ISO 7388-1
Tvar	A
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 2,5 při 18000 min <sup>-1</sup>
Maximální utahovací moment $M_{d \max.}$	≤ 14 Nm
Druh produktu	Krátká vrtací hlavička

## Příslušenství

Tažný čep typ A Vhodné pro strmé kužely 50	308600 50
Speciální tažný čep bez vnitřního závitu utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308720 50
Speciální tažný čep s vnitřní závitem Vhodné pro strmé kužely 50	308740 50
Tažný čep utěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 50	308650 50
Tažný čep typ B Vhodné pro strmé kužely 50	308640 50
Tažný čep utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308660 50
Tažný čep 90° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308790 50
Tažný čep utěsněný, typ A Vhodné pro strmé kužely 50	308610 50
Tažný čep 45° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308760 50
Tažný čep utěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 50	308620 50