

Garant**Šroubovací adaptér pro upínací kleštiny ER16, Závit M × rozměr A: M16X50****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	301382 M16X50
GTIN	4045197649492
Třída artiklu	31Z

Popis**Provedení:**

Pro upínání nástrojů s válcovou stopkou.

Vhodné pro:

Nástrojové upínače pro frézy se závitem.

Rozsah dodávky:

Včetně upínací matice.

Zvláštní příslušenství:

ER kleštiny č. 308901 – 309430.

Matice ER upínací kleštiny č. 309650; 309652.

Upozornění:

Vhodné prodloužení, popř. redukce č. 301358; 301359.

Technický popis

Závit M	M16×50
Ø D ₂	30 mm
Vnější Ø matice D	22 mm
L ₁	30 mm
Obvodová házivost	≤ 3 µm
Strategie obrábění	HSC
Druh produktu	Držák nástrojů

Příslušenství

ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 4 mm	308920 4
ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 10 mm	308901 10
Upínací kleština ET k řezání závitů s axiální kompenzací Jmenovitý upínací Ø d 2,8 mm	309430 2,8
ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 3 mm	308920 3
Kleština ERs utěsněním Jmenovitý upínací Ø d 3 mm	308921 3
Upínací matice ER mini Pro ER 25	309650 25
ER kleštinas utěsněním Jmenovitý upínací Ø d 4 mm	308906 4
ER kleštinas utěsněním Jmenovitý upínací Ø d 5 mm	308906 5
ER kleštinas utěsněním Jmenovitý upínací Ø d 10 mm	308906 10
Upínací matice ER mini Pro ER 8	309650 8
ER kleštinas utěsněním Jmenovitý upínací Ø d 8 mm	308906 8
Upínací kleština ET k řezání závitů s axiální kompenzací Jmenovitý upínací Ø d 2,8 mm	309425 2,8
Upínací matice ER mini Pro ER 16	309650 16
ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 6 mm	308920 6
Upínací kleština ET k řezání závitů s axiální kompenzací Jmenovitý upínací Ø d 8 mm	309430 8
Upínací matice ER mini pro těsnicí kroužky Pro ER 20	309652 20
ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 5 mm	308920 5
Upínací matice ER mini pro těsnicí kroužky Pro ER 25	309652 25
ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 9 mm	308901 9
Kleština ERs utěsněním Jmenovitý upínací Ø d 8 mm	308921 8
ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 8 mm	308901 8
ER kleštinas utěsněním Jmenovitý upínací Ø d 3 mm	308906 3
ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 6 mm	308901 6
ER kleštinas utěsněním a tryskami Jmenovitý upínací Ø d 3 mm	308922 3

ER kleštinas utěsněním a tryskami Jmenovitý upínací Ø d 8 mm	308922 8
ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 1 mm	308920 1
Upínací matice ER mini pro těsnící kroužky Pro ER 16	309652 16
ER kleštinas utěsněním a tryskami Jmenovitý upínací Ø d 6 mm	308922 6
Upínací matice ER mini Pro ER 20	309650 20
ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 2,5 mm	308901 2,5
ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 5 mm	308901 5
ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 1,5 mm	308901 1,5
ER kleštinas utěsněním a tryskami Jmenovitý upínací Ø d 7 mm	308922 7
ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 8 mm	308920 8
Upínací kleština ET k řezání závitů s axiální kompenzací Jmenovitý upínací Ø d 6 mm	309430 6
Kleština ERs utěsněním Jmenovitý upínací Ø d 5 mm	308921 5
Kleština ERs utěsněním Jmenovitý upínací Ø d 9 mm	308921 9
Upínací kleština ET k řezání závitů s axiální kompenzací Jmenovitý upínací Ø d 4,5 mm	309430 4,5
Upínací matice ER mini Pro ER 11	309650 11
Upínací kleština ET k řezání závitů s axiální kompenzací Jmenovitý upínací Ø d 6 mm	309425 6
Kleština ERs utěsněním Jmenovitý upínací Ø d 10 mm	308921 10
Kleština ERs utěsněním Jmenovitý upínací Ø d 7 mm	308921 7
Kleština ERs utěsněním Jmenovitý upínací Ø d 6 mm	308921 6
ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 10 mm	308920 10
ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 2 mm	308920 2
ER kleštinas utěsněním a tryskami Jmenovitý upínací Ø d 5 mm	308922 5
Upínací kleština ET k řezání závitů s axiální kompenzací Jmenovitý upínací Ø d 3,5 mm	309425 3,5
	309430 3,5

Upínací kleština ET k řezání závitů s axiální kompenzací
Jmenovitý upínací Ø d 3,5 mm

ER kleštinás utěsněním Jmenovitý upínací Ø d 9 mm	308906 9
ER kleštinás utěsněním a tryskami Jmenovitý upínací Ø d 9 mm	308922 9
ER kleštinás utěsněním Jmenovitý upínací Ø d 6 mm	308906 6
ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 2 mm	308901 2
ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 3 mm	308901 3
ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 1 mm	308901 1
ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 9 mm	308920 9
Upínací kleština ET k řezání závitů s axiální kompenzací Jmenovitý upínací Ø d 9 mm	309430 9
ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 7 mm	308920 7
ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 7 mm	308901 7
ER kleštinás utěsněním Jmenovitý upínací Ø d 7 mm	308906 7
ER kleštinás utěsněním a tryskami Jmenovitý upínací Ø d 4 mm	308922 4
ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 4 mm	308901 4
Upínací kleština ET k řezání závitů s axiální kompenzací Jmenovitý upínací Ø d 7 mm	309430 7
Upínací kleština ET k řezání závitů s axiální kompenzací Jmenovitý upínací Ø d 4,5 mm	309425 4,5
ER kleštinás utěsněním a tryskami Jmenovitý upínací Ø d 10 mm	308922 10
Kleština ERs utěsněním Jmenovitý upínací Ø d 4 mm	308921 4
Upínací kleština ET k řezání závitů s axiální kompenzací Jmenovitý upínací Ø d 10 mm	309430 10