

Garant**Šroubovací adaptér pro upínací kleštiny ER16, Závit M × rozměr A: M16X85****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	301382 M16X85
GTIN	4045197644930
Třída artiklu	31Z

Popis**Provedení:**

Pro upínání nástrojů s válcovou stopkou.

Vhodné pro:

Nástrojové upínače pro frézy se závitem.

Rozsah dodávky:

Včetně upínací matice.

Zvláštní příslušenství:

ER kleštiny č. 308901 – 309430.

Matice ER upínací kleštiny č. 309650; 309652.

Upozornění:

Vhodné prodloužení, popř. redukce č. 301358; 301359.

Technický popis

Ø D ₂	30 mm
Závit M	M16X85
Vnější Ø matice D	22 mm
L ₁	65 mm
Obvodová házivost	≤ 3 µm
Strategie obrábění	HSC
Druh produktu	Držák nástrojů

Příslušenství

ER kleštinás utěsněním Jmenovitý upínací Ø d 7 mm	308906 7
ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 10 mm	308901 10
ER kleštinás utěsněním a tryskami Jmenovitý upínací Ø d 9 mm	308922 9
Upínací kleština ET k řezání závitů s axiální kompenzací Jmenovitý upínací Ø d 2,8 mm	309425 2,8
ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 7 mm	308901 7
ER kleštinás utěsněním Jmenovitý upínací Ø d 9 mm	308906 9
Kleština ERs utěsněním Jmenovitý upínací Ø d 10 mm	308921 10
Upínací kleština ER HPs utěsněním Jmenovitý upínací Ø d 8 mm	309371 8
Upínací kleština ET k řezání závitů s axiální kompenzací Jmenovitý upínací Ø d 4,5 mm	309425 4,5
ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 7 mm	308920 7
ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 5 mm	308920 5
ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 5 mm	308901 5
ER kleštinás utěsněním Jmenovitý upínací Ø d 3 mm	308906 3
Kleština ERs utěsněním Jmenovitý upínací Ø d 7 mm	308921 7
Kleština ERs utěsněním Jmenovitý upínací Ø d 3 mm	308921 3
ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 1 mm	308901 1
Upínací kleština ER HPs utěsněním a tryskami Jmenovitý upínací Ø d 4 mm	309372 4
Upínací matice ER mini Pro ER 16	309650 16
Kleština ERs utěsněním Jmenovitý upínací Ø d 8 mm	308921 8
Upínací kleština ER HPs utěsněním Jmenovitý upínací Ø d 4 mm	309371 4
ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 6 mm	308901 6
ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 2 mm	308920 2
	309371 6

Upínací kleština ER HPs utěsněním Jmenovitý upínací Ø d 6 mm

Kleština ERs utěsněním Jmenovitý upínací Ø d 6 mm	308921 6
---	----------

Upínací kleština ET k řezání závitů s axiální kompenzací Jmenovitý upínací Ø d 6 mm	309425 6
---	----------

ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 6 mm	308920 6
--	----------

Upínací kleština ER HPs utěsněním a tryskami Jmenovitý upínací Ø d 8 mm	309372 8
---	----------

Upínací matice ER mini Pro ER 8	309650 8
---------------------------------	----------

Upínací matice ER mini pro těsnicí kroužky Pro ER 25	309652 25
--	-----------

ER kleštinás utěsněním a tryskami Jmenovitý upínací Ø d 6 mm	308922 6
--	----------

Upínací kleština ER HP Jmenovitý upínací Ø d 10 mm	309370 10
--	-----------

Kleština ERs utěsněním Jmenovitý upínací Ø d 4 mm	308921 4
---	----------

ER kleštinás utěsněním Jmenovitý upínací Ø d 10 mm	308906 10
--	-----------

ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 4 mm	308901 4
--	----------

ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 3 mm	308901 3
--	----------

Upínací kleština ER HP Jmenovitý upínací Ø d 1 mm	309370 1
---	----------

ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 2 mm	308901 2
--	----------

ER kleštinás utěsněním a tryskami Jmenovitý upínací Ø d 10 mm	308922 10
---	-----------

ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 1,5 mm	308901 1,5
--	------------

Upínací kleština ER HP Jmenovitý upínací Ø d 9 mm	309370 9
---	----------

Upínací kleština ER HPs utěsněním Jmenovitý upínací Ø d 3 mm	309371 3
--	----------

Kleština ERs utěsněním Jmenovitý upínací Ø d 9 mm	308921 9
---	----------

ER kleštinás utěsněním Jmenovitý upínací Ø d 8 mm	308906 8
---	----------

Upínací kleština ER HPs utěsněním Jmenovitý upínací Ø d 9 mm	309371 9
--	----------

Upínací kleština ER HPs utěsněním a tryskami Jmenovitý upínací Ø d 6 mm	309372 6
---	----------

ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 4 mm	308920 4
--	----------

Upínací matice ER mini pro těsnicí kroužky Pro ER 16	309652 16
Upínací kleština ER HPs utěsněním Jmenovitý upínací Ø d 5 mm	309371 5
Upínací kleština ER HP Jmenovitý upínací Ø d 6 mm	309370 6
ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 9 mm	308920 9
Upínací matice ER mini Pro ER 25	309650 25
Upínací matice ER mini pro těsnicí kroužky Pro ER 20	309652 20
Upínací kleština ER HP Jmenovitý upínací Ø d 4 mm	309370 4
Upínací kleština ER HPs utěsněním Jmenovitý upínací Ø d 10 mm	309371 10
ER kleštinás utěsněním a tryskami Jmenovitý upínací Ø d 5 mm	308922 5
ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 3 mm	308920 3
Upínací matice ER mini Pro ER 11	309650 11
ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 2,5 mm	308901 2,5
ER kleštinás utěsněním a tryskami Jmenovitý upínací Ø d 8 mm	308922 8
ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 1 mm	308920 1
Upínací kleština ER HP Jmenovitý upínací Ø d 8 mm	309370 8
Upínací kleština ER HP Jmenovitý upínací Ø d 2 mm	309370 2
Upínací kleština ER HPs utěsněním Jmenovitý upínací Ø d 7 mm	309371 7
ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 10 mm	308920 10
Upínací kleština ER HP Jmenovitý upínací Ø d 5 mm	309370 5
Upínací matice ER mini Pro ER 20	309650 20
ER kleštinás utěsněním Jmenovitý upínací Ø d 5 mm	308906 5
ER kleštinás utěsněním a tryskami Jmenovitý upínací Ø d 4 mm	308922 4
ER kleštinás utěsněním a tryskami Jmenovitý upínací Ø d 3 mm	308922 3
ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 8 mm	308920 8
	308922 7

ER kleštinás utěsněním a tryskami Jmenovitý upínací Ø d 7 mm

ER kleštinás utěsněním Jmenovitý upínací Ø d 6 mm	308906 6
Kleština ERs utěsněním Jmenovitý upínací Ø d 5 mm	308921 5
Upínací kleština ET k řezání závitů s axiální kompenzací Jmenovitý upínací Ø d 3,5 mm	309425 3,5
Upínací kleština ER HP Jmenovitý upínací Ø d 7 mm	309370 7
ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 9 mm	308901 9
ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 8 mm	308901 8
Upínací kleština ER HP Jmenovitý upínací Ø d 3 mm	309370 3
ER kleštinás utěsněním Jmenovitý upínací Ø d 4 mm	308906 4