

Garant**Šroubovací adaptér pro upínací kleštiny ER25, Závit M × rozměr A: M16X50****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	301387 M16X50
GTIN	4045197644947
Třída artiklu	31Z

Popis**Provedení:**

Pro upínání nástrojů s válcovou stopkou.

Vhodné pro:

Nástrojové upínače pro frézy se závitem.

Rozsah dodávky:

Včetně upínací matice.

Zvláštní příslušenství:

ER kleštiny č. 308901 – 309430.

Matice ER upínací kleštiny č. 309650; 309652.

Upozornění:

Vhodné prodloužení, popř. redukce č. 301358; 301359.

Technický popis

Vnější Ø matice D	35 mm
Závit M	M16×50
Ø D ₂	30 mm
L ₁	30 mm
Obvodová házivost	≤ 3 μm
Strategie obrábění	HSC
Druh produktu	Držák nástrojů

Příslušenství

Kleština ERs utěsněním Jmenovitý upínací Ø d 11 mm	308959 11
ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 12 mm	308960 12
ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 10 mm	308960 10
ER kleštinas utěsněním Jmenovitý upínací Ø d 9 mm	308946 9
ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 16 mm	308960 16
ER kleštinas utěsněním Jmenovitý upínací Ø d 14 mm	308946 14
ER kleštinas utěsněním a tryskami Jmenovitý upínací Ø d 16 mm	308962 16
Upínací kleština ER HPs utěsněním Jmenovitý upínací Ø d 15 mm	309374 15
Upínací kleština ER HPs utěsněním Jmenovitý upínací Ø d 13 mm	309374 13
ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 10 mm	308941 10
Upínací kleština ER HPs utěsněním a tryskami Jmenovitý upínací Ø d 8 mm	309375 8
Kleština ERs utěsněním Jmenovitý upínací Ø d 16 mm	308959 16
Upínací matice ER mini Pro ER 8	309650 8
Kleština ERs utěsněním Jmenovitý upínací Ø d 5 mm	308959 5
ER kleštinas utěsněním a tryskami Jmenovitý upínací Ø d 7 mm	308962 7
ER kleštinas utěsněním Jmenovitý upínací Ø d 4 mm	308946 4
ER kleštinas utěsněním a tryskami Jmenovitý upínací Ø d 4 mm	308962 4
Upínací matice ER mini Pro ER 16	309650 16
Upínací kleština ER HPs utěsněním Jmenovitý upínací Ø d 5 mm	309374 5
Upínací kleština ER HP Jmenovitý upínací Ø d 9 mm	309373 9
ER kleštinas utěsněním Jmenovitý upínací Ø d 12 mm	308946 12
Upínací matice ER mini pro těsnicí kroužky Pro ER 16	309652 16

ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 13 mm	308960 13
ER kleštinas utěsněním Jmenovitý upínací Ø d 16 mm	308946 16
Kleština ERs utěsněním Jmenovitý upínací Ø d 3 mm	308959 3
ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 9 mm	308941 9
ER kleštinas utěsněním a tryskami Jmenovitý upínací Ø d 9 mm	308962 9
Kleština ERs utěsněním Jmenovitý upínací Ø d 12 mm	308959 12
Upínací kleština ER HPs utěsněním Jmenovitý upínací Ø d 9 mm	309374 9
Kleština ERs utěsněním Jmenovitý upínací Ø d 8 mm	308959 8
Upínací kleština ER HPs utěsněním a tryskami Jmenovitý upínací Ø d 4 mm	309375 4
Upínací kleština ER HPs utěsněním Jmenovitý upínací Ø d 16 mm	309374 16
ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 16 mm	308941 16
Kleština ERs utěsněním Jmenovitý upínací Ø d 14 mm	308959 14
Upínací kleština ER HPs utěsněním a tryskami Jmenovitý upínací Ø d 6 mm	309375 6
Upínací kleština ER HPs utěsněním Jmenovitý upínací Ø d 12 mm	309374 12
ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 5 mm	308960 5
Upínací kleština ER HPs utěsněním Jmenovitý upínací Ø d 6 mm	309374 6
ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 2 mm	308941 2
Upínací matice ER mini Pro ER 25	309650 25
Upínací kleština ER HPs utěsněním Jmenovitý upínací Ø d 7 mm	309374 7
ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 3 mm	308941 3
ER kleštinas utěsněním Jmenovitý upínací Ø d 6 mm	308946 6
ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 14 mm	308941 14
ER kleštinas utěsněním Jmenovitý upínací Ø d 3 mm	308946 3
	309374 8

Upínací kleština ER HPs utěsněním Jmenovitý upínací Ø d 8 mm

Upínací kleština ER HPs utěsněním Jmenovitý upínací Ø d 14 mm

309374 14

Upínací kleština ER HP Jmenovitý upínací Ø d 16 mm

309373 16

Upínací kleština ER HPs utěsněním Jmenovitý upínací Ø d 4 mm

309374 4

ER kleštinas utěsněním a tryskami Jmenovitý upínací Ø d 11 mm

308962 11

ER kleštinas utěsněním a tryskami Jmenovitý upínací Ø d 3 mm

308962 3

ER kleštinas utěsněním a tryskami Jmenovitý upínací Ø d 12 mm

308962 12

Upínací kleština ER HPs utěsněním a tryskami Jmenovitý upínací Ø d 10 mm

309375 10

Upínací kleština ER HPs utěsněním a tryskami Jmenovitý upínací Ø d 14 mm

309375 14

ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 6 mm

308960 6

ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 8 mm

308960 8

Upínací kleština ER HP Jmenovitý upínací Ø d 2 mm

309373 2

Upínací kleština ER HP Jmenovitý upínací Ø d 7 mm

309373 7

ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 4 mm

308941 4

ER kleštinas utěsněním a tryskami Jmenovitý upínací Ø d 8 mm

308962 8

ER kleštinas utěsněním Jmenovitý upínací Ø d 7 mm

308946 7

Upínací kleština ER HP Jmenovitý upínací Ø d 11 mm

309373 11

ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 13 mm

308941 13

Upínací matice ER mini Pro ER 20

309650 20

ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 15 mm

308960 15

ER kleštinas utěsněním a tryskami Jmenovitý upínací Ø d 5 mm

308962 5

Upínací kleština ER HP Jmenovitý upínací Ø d 15 mm

309373 15

309430 9

Upínací kleština ET k řezání závitů s axiální kompenzací
Jmenovitý upínací Ø d 9 mm

ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 2 mm	308960 2
Kleština ERs utěsněním Jmenovitý upínací Ø d 9 mm	308959 9
ER kleštinás utěsněním Jmenovitý upínací Ø d 10 mm	308946 10
Upínací kleština ER HPs utěsněním a tryskami Jmenovitý upínací Ø d 12 mm	309375 12
Upínací kleština ET k řezání závitů s axiální kompenzací Jmenovitý upínací Ø d 4,5 mm	309430 4,5
Upínací kleština ER HP Jmenovitý upínací Ø d 3 mm	309373 3
ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 6 mm	308941 6
Upínací kleština ET k řezání závitů s axiální kompenzací Jmenovitý upínací Ø d 10 mm	309430 10
Upínací kleština ER HP Jmenovitý upínací Ø d 5 mm	309373 5
Upínací kleština ET k řezání závitů s axiální kompenzací Jmenovitý upínací Ø d 3,5 mm	309430 3,5
Upínací kleština ER HP Jmenovitý upínací Ø d 8 mm	309373 8
ER kleštinás utěsněním a tryskami Jmenovitý upínací Ø d 13 mm	308962 13
ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 4 mm	308960 4
ER kleštinás utěsněním a tryskami Jmenovitý upínací Ø d 14 mm	308962 14
Upínací kleština ER HP Jmenovitý upínací Ø d 13 mm	309373 13
Upínací kleština ER HP Jmenovitý upínací Ø d 14 mm	309373 14
ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 7 mm	308941 7
Upínací kleština ER HP Jmenovitý upínací Ø d 6 mm	309373 6
Kleština ERs utěsněním Jmenovitý upínací Ø d 6 mm	308959 6
ER kleštinás utěsněním a tryskami Jmenovitý upínací Ø d 6 mm	308962 6
Upínací kleština ER HPs utěsněním Jmenovitý upínací Ø d 3 mm	309374 3
Upínací kleština ER HP Jmenovitý upínací Ø d 4 mm	309373 4

ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 7 mm	308960 7
ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 9 mm	308960 9
ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 11 mm	308941 11
ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 15 mm	308941 15
ER kleština s utěsněním Jmenovitý upínací Ø d 8 mm	308946 8
Kleština ERs utěsněním Jmenovitý upínací Ø d 15 mm	308959 15
ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 2,5 mm	308941 2,5
Upínací kleština ET k řezání závitů s axiální kompenzací Jmenovitý upínací Ø d 2,8 mm	309430 2,8
Upínací kleština ET k řezání závitů s axiální kompenzací Jmenovitý upínací Ø d 6 mm	309430 6
Upínací kleština ER HP Jmenovitý upínací Ø d 12 mm	309373 12
Kleština ERs utěsněním Jmenovitý upínací Ø d 10 mm	308959 10
ER kleština s utěsněním Jmenovitý upínací Ø d 15 mm	308946 15
ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 3 mm	308960 3
ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 14 mm	308960 14
Kleština ERs utěsněním Jmenovitý upínací Ø d 13 mm	308959 13
ER kleština s utěsněním Jmenovitý upínací Ø d 5 mm	308946 5
ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 11 mm	308960 11
ER kleština s utěsněním Jmenovitý upínací Ø d 13 mm	308946 13
Upínací kleština ER HPs utěsněním Jmenovitý upínací Ø d 10 mm	309374 10
ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 5 mm	308941 5
Upínací matice ER mini Pro ER 11	309650 11
ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 8 mm	308941 8
Upínací matice ER mini pro těsnicí kroužky Pro ER 20	309652 20
Kleština ERs utěsněním Jmenovitý upínací Ø d 4 mm	308959 4
ER kleština s utěsněním a tryskami Jmenovitý upínací Ø d 10 mm	308962 10
Upínací kleština ER HP Jmenovitý upínací Ø d 10 mm	309373 10
ER kleština s utěsněním Jmenovitý upínací Ø d 11 mm	308946 11

Upínací kleština ET k řezání závitů s axiální kompenzací Jmenovitý upínací Ø d 8 mm	309430 8
Upínací kleština ET k řezání závitů s axiální kompenzací Jmenovitý upínací Ø d 7 mm	309430 7
Upínací kleština ER HPs utěsněním Jmenovitý upínací Ø d 11 mm	309374 11
ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 12 mm	308941 12
Upínací matice ER mini pro těsnicí kroužky Pro ER 25	309652 25
ER kleštinás utěsněním a tryskami Jmenovitý upínací Ø d 15 mm	308962 15
Kleština ERs utěsněním Jmenovitý upínací Ø d 7 mm	308959 7