

**Nástrojový upínač Densimet pro frézy se závitem, Ø d = 32 mm, Závít M ×  
Lcelk.: M16X360****Údaje o objednávce**

Číslo objednávky	301356 M16X360
GTIN	4045197439413
Třída artiklu	31A

**Popis****Provedení:**

- **Materiálová vlastnost tlumící vibrace.**
- **Tolerance stopky h6.**

**Použití:**

Zejména pro použití u tepelných upínačů.

vnitřní chlazení: ano

Kmitání: Tlumený

Otvor Ø D<sub>1</sub>: 17 mm

Ø D<sub>2</sub>: 30 mm

Užitečná délka L<sub>1</sub>: 300 mm

**Technický popis**

Užitná délka L <sub>1</sub>	300 mm
Ø D <sub>2</sub>	30 mm
Závít M	M16X360
Otvor Ø D <sub>1</sub>	17 mm
Upnutí	Ø d = 32 mm
Stopka Ø d	32 mm
vnitřní chlazení	ano
Kmitání	tlumené

