

**Krátká vrtací hlavička typ A, SK 40, Rozsah upínání: 0,3-8mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	301490 0,3-8
GTIN	2050001689504
Třída artiklu	33W

Popis**Provedení:**

Pro pravý i levý chod.

Rozsah dodávky:

Včetně 6-hranného šroubováku s příčnou rukojetí.

Zvláštní příslušenství:

Tažné čepy (TČ) č. 308600 – 308806, upínací klíče pro TČ č. 308820 – 308835.

Technický popis

Rozsah upínání	0,3 - 8 mm
Délka vyložení rozměr A	70 mm
Náhradní upínací klíč č. 627425	SW4
Vnější Ø D	36 mm
Upnutí	SK 40
Norma pro upínání	ISO 7388-1
Tvar	A
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 2,5 při 25000 min ⁻¹
Obvodová házivost	≤ 30 µm
Druh produktu	Krátká vrtací hlavička

Příslušenství

Pastorek Pro rozsah upínání 0,3-8 mm	309702 0,3-8
Sada upínacích čelistí3dílná Pro rozsah upínání 0,3-8 mm	309701 0,3-8