

**Hydraulické upínací pouzdro krátké, úzké, typ AD, SK 30, Ø upnutí D1: 12mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	302030 12
GTIN	2050001653079
Třída artiklu	33W

Popis**Provedení:**

- **Obvodová házivost $\leq 3 \mu\text{m}$.**
- **S otvorem Balluffchip.**
- **Možné axiální nastavení délky (přestavení 10 mm).**
- **Přizpůsobivé díky použití redukčních pouzder.**
- **Tlak chladicí kapaliny do 80 barů.**

Použití:

K vrtání, vystružování a dokončovacímú frézování.

Rozsah dodávky:

Včetně šestihranného klíče s příčnou rukojetí.

Zvláštní příslušenství:

Tažný čep (TČ) č. 308600 – 308806, upínací klíč pro TČ č. 308810 – 308830, vel. 12; 20; 32:

Redukční pouzdro č. 302135 – 302180.

Dorazové šrouby pro přímé upnutí nebo při použití redukčních pouzder na poptávku.

Strategie obrábění: HSC

Délka vyložení rozměr A: 55 mm

Ø D₂: 32 mm

Vnější Ø D: 45 mm

Užitná délka L₁: 36 mm

L₂: 22 mm

Dráha nastavení V: 10 mm

Technický popis

Upínací Ø D ₁	12 mm
Ø D ₂	32 mm
Vhodné redukční pouzdro	302140; 302135
L ₂	22 mm
Hmotnost	0,6 kg
Závit M	M8×1
Užitná délka L ₁	36 mm
Délka vyložení rozměr A	55 mm
Vnější Ø D	45 mm
Dráha nastavení V	10 mm
Upnutí	SK 30
Norma pro upínání	ISO 7388-1
Tvar	AD
Vnitřní chlazení	ano, při max. 80 barech
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 2,5 při 25000 min ⁻¹
Obvodová házivost	≤ 3 µm
Strategie obrábění	HSC
Druh produktu	Hydraulické upínací pouzdro

Příslušenství

Proříznuté redukční pouzdro s chlazením Ø upnutí D1 3 mm	302135 3
Tažný čep utěsněný, typ A Vhodné pro strmé kužely 30	308610 30
Proříznuté redukční pouzdro s chlazením Ø upnutí D1 6 mm	302135 6
Proříznuté redukční pouzdro utěsněná Ø upnutí D1 5 mm	302140 5
Proříznuté redukční pouzdro s chlazením Ø upnutí D1 5 mm	302135 5
Proříznuté redukční pouzdro utěsněná Ø upnutí D1 3 mm	302140 3

Tažný čep 60° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 30	308785 30
Tažný čep 45° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 30	308765 30
Proříznuté redukční pouzdro utěsněná Ø upnutí D1 8 mm	302140 8
Tažný čep 60° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 30	308780 30
Tažný čep 45° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 30	308760 30
Proříznuté redukční pouzdro s chlazením Ø upnutí D1 8 mm	302135 8
Proříznuté redukční pouzdro utěsněná Ø upnutí D1 6 mm	302140 6
Proříznuté redukční pouzdro utěsněná Ø upnutí D1 4 mm	302140 4
Proříznuté redukční pouzdro s chlazením Ø upnutí D1 4 mm	302135 4