



Hydraulické upínací pouzdro krátké, úzké, typ AD, SK 30, Ø upnutí D1: 16mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	302030 16
GTIN	2050001653086
Třída artiklu	33W

Popis

Provedení:

- Obvodová házivost $\leq 3 \mu\text{m}$.
- S otvorem Balluffchip.
- Možné axiální nastavení délky (přestavení 10 mm).
- Přizpůsobivé díky použití redukčních pouzder.
- Tlak chladicí kapaliny do 80 barů.

Použití:

K vrtání, vystružování a dokončovacímu frézování.

Rozsah dodávky:

Včetně šestihranného klíče s příčnou rukojetí.

Zvláštní příslušenství:

Tažný čep (TČ) č. 308600 – 308806, upínací klíč pro TČ č. 308810 – 308830, vel. 12; 20; 32:

Redukční pouzdro č. 302135 – 302180.

Dorazové šrouby pro přímé upnutí nebo při použití redukčních pouzder na poptávku.

Technický popis

Ø D ₂	38 mm
Užitná délka L ₁	71 mm
Délka vyložení rozměr A	90 mm
Hmotnost	0,7 kg
L ₂	50 mm

Ø upnutí D ₁	16 mm
Závit M	M8×1
Vnější Ø D	45 mm
Dráha nastavení V	10 mm
Upnutí	SK 30
Norma pro upínání	ISO 7388-1
Tvar	AD
Vnitřní chlazení	ano, při max. 80 barech
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 2,5 při 25000 min ⁻¹
Obvodová házivost	≤ 3 µm
Strategie obrábění	HSC
Druh produktu	Hydraulické upínací pouzdro

Vhodné produkty

<https://www.hoffmann-group.com/CZ/cs/hom/p/302030-16>