

Garant**Upichovací destička plný rádius, HB7010, Šířka zápichu w: 3mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	273738 3
GTIN	4045197502926
Třída artiklu	21J

Technický popis

Šířka zápichu w	3 mm
Tolerance šířky zápichu w	$\pm 0,03$ mm
Posuv f	0,1 - 0,18 mm/ot,
Hloubka řezu a_p	0,5 - 1,2 mm
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
Hlavní způsob použití	P
Vedlejší použití	K
Podmínky řezu	kontinuální
Typ	HB7010
Počet výměn/řezání	2
Profil vyměnitelné břitové destičky	neutrální
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
Ocel < 500 N/mm ²	omezené použití	230 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	omezené použití	190 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	180 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm ²	vhodný	150 m/min	P
Ocel < 1400 N/mm	vhodný	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	omezené použití	150 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	omezené použití	140 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	vhodný	70 m/min	S
GG(G)	vhodný	200 m/min	K
CuZn	vhodný	250 m/min	N
Uni	vhodný		
kontinuální	vhodný		
mokrý max.	vhodný		
suché	omezené použití		