

**Garant****Držák upichovacího nože, pravý, Šířka stopky / zápichu w: 12/2mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	273750 12/2
GTIN	4045197484406
Třída artiklu	21W

**Popis****Provedení:**

Vyrobeno z velmi pevné nástrojové oceli ( $> 1300 \text{ N/mm}^2$ ). Ve spojení s konvexním sevřením destiček je dosaženo nejvyššího odporu proti axiálním a radiálním řezným silám a díky tomu výrazně roste kvalita povrchu a produktivita.

**Technický popis**

Šířka zápichu w	2 mm
Hloubka zápichu $t_{\max}$	6 mm
Šroub	279815 4 (TX15; 3,5 Nm)
Délka hlavy $L_1$	30 mm
Funkční šířka $L_4$	12 mm
Celková délka L	150 mm
Šířka stopky b	12 mm
Způsob použití	pravý
Vnitřní chlazení	ne
Možnost axiálního upichování	ano
Druh produktu	Soustružnický držák

## Příslušenství

Upínací šroub Typ 4	279815 4
PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659957 500