

**Garant****Držák upichovacího nože, pravý, Šířka stopky / zápichu w: 16/2mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	273750 16/2
GTIN	4045197484413
Třída artiklu	21W

**Popis****Provedení:**

Vyrobena z velmi pevné nástrojové oceli ( $> 1300 \text{ N/mm}^2$ ). Ve spojení s konvexním sevřením destiček je dosaženo nejvyššího odporu proti axiálním a radiálním řezným silám a díky tomu výrazně roste kvalita povrchu a produktivita.

**Technický popis**

Hloubka zápichu $t_{\max}$	6 mm
Funkční šířka $L_4$	16 mm
Šířka zápichu w	2 mm
Šroub	279815 5 (TX25; 6 Nm)
Délka hlavy $L_1$	30 mm
Celková délka L	100 mm
Šířka stopky b	16 mm
Způsob použití	pravý
Vnitřní chlazení	ne
Možnost axiálního upichování	ano
Druh produktu	Soustružnický držák

## Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX25

674248 TX25

Čepel 8 mm, s magnetem 1/4palcovým upínáním bitů  
Celková délka 50 mm

659874 50

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné  
čepel Maximální utahovací moment 1600 cNm

659906 1600

Upínací šroub Typ 5

279815 5

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné  
čepel Maximální utahovací moment 1600 cNm

659957 1600